



# 超強力タイプ

# 曇り止めメガネクリーナー



## 持続性抜群！

### マスクいや～

イライラ！

イライラ！

イライラ！



こんな時、メガネが曇って困っていませんか...？

- マスク着用時
- 寒暖差がある時
- 作業時のゴーグル
- 料理を作る時
- 熱いものを食べる時

#### 使用方法

- 1 メガネの両面で息を吐きください。
- 2 クロスを使ってレンズの表面を拭いて下さい。
- 3 使用後は缶に入れて下さい。

## 眼鏡を拭くだけでイライラ解消！ 長時間持続！（12時間持続）

※使用頻度により時間は変わります。



### QRコードで動画をチェック！



電気ポットによる  
実験動画です。

型式：DH-AF03

入数：3枚入

クロスサイズ：15cm×15cm

材質：ポリエステル100% 缶 / アルミ

成分：水・アルコール・界面活性剤

